

Mobile Energieversorgung für aktive Mehrwegboxen

MEDI-Charge 56, 60, 90, 130, 230

Typ	Spannung	Kapazität Ah	Technik	Außenmaße LxBxH cm	Gewicht Kg	Wh	Betriebsdauer Std. 35 W	Betriebsdauer Std. 55 W	Betriebsdauer Std. 80 W	Sicherung A	Gebrauchsdauer Jahre
MEDI-Charge 56	12 V DC	56	Blei-Vlies	37x15x33	22	672	19	12	--	15	10 - 12
MEDI-Charge 60	12 V DC	60	Blei-Gel	40x30x34	22	720	20	13	--	15	5
MEDI-Charge 90	12 V DC	90	Blei-Gel	40x30x34	33	1080	30	19	13	15	5
MEDI-Charge 130	12 V DC	130	Blei-Gel	60x40x34	45	1560	44	28	19	15	5
MEDI-Charge 230	12 V DC	230	Blei-Gel	60x40x34	72	2760	78	50	34	15	5

Ausführung: Hochfestes Aluminiumgehäuse
ähnlich MEDI-Charge 56

Ausstattung: Tragegriff (Koffergriff) bei 56 und 60 Ah
2 seittl. Bügelgriffe bei 90, 130 und 230 Ah
2 Stck. abschließbare Schnappverschlüsse
2 Stck. Normsteckdosen DIN ISO 4165
für Euro-Normstecker belastbar bis max. 16 A,
doppelt abgesichert

auf Wunsch: 2 Stck. 3-polige-Steckdosen belastbar bis max. 25 A,
doppelt abgesichert

Zu beachten: Ladegeräte mit Ladeschlussspannung von max. 2,35 V / Zelle verwenden
Betriebsdauerangaben beziehen sich auf eine
prozentuale Laufzeit von 20% bei + 20°C amb.
25% bei + 32°C amb. jeweils bei +5°C Boxen-Innentemperatur

Leistungsmerkmale: Vliestechnik oder Geltechnik-Akkus
wartungsfrei, gasdicht, auslaufsicher, überladefest, tiefentladesicher
lageunabhängig einsetzbar
für Dauerlade- und Zyklbetrieb geeignet
hohe Zyklfestigkeit (bis 500 Zyklen)
minimaler Kapazitätsverlust, lange Lagerzeiten ohne Ladung
Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit
auch im Teil-entladenen Zustand von nur 50 – 90 %
der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt
Konstant-Ladespannung 2,35 V / Zelle
kein Gefahrgut gem. IATA